

Configuration minimum

**L'ENSEMBLE DES LOGICIELS ET EQUIPEMENTS
SONT INCOMPATIBLE AVEC LES ORDINATEURS APPLE**

Podosat 6, Freemed 40X40 - 50X60 - 50X120, Sigma RS, Visio+

Les tablettes sont proscrites

Processeur : Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 minimum

Mémoire vive (RAM) : 8Go

Stockage : Disque dur SSD 256Go minimum conseillé 500Go

Affichage : Résolution minimale de 1920x1080 sans zoom

Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Port USB : 1 port USB type A par équipement + 1 port USB type A pour clé de licence Podosat 6

Si utilisation caméra réseau, prévoir 1 prise RJ45 par caméra

Freemed 50X180 – 50X240 – 50X300, Runtime, Scanner 3D

Ordinateurs portable, tout-en-un ou tablette sont proscrits

Processeur : Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7

Mémoire vive (RAM) : 16Go

Stockage : Disque dur SSD 500Go minimum conseillé 1To

Affichage : Carte graphique dédiée de 2Go minimum - Résolution minimale de 1920x1080 sans zoom

Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11

Port USB : 1 port USB type A par équipement + 1 port USB type A pour clé de licence Podosat 6

Si utilisation caméra réseau, prévoir 1 prise RJ45 par caméra

IMPORTANT : Nous consulter impérativement pour valider votre configuration